


RACCORDI "TRI - CLAMP" (MISURE A POLLICI W.)
ART. 206 2CMP


Curva 90° AISI 316L con clamp



DN	A	C	D	R
1/2" 12	88,9	9,4	25,4	44,4
3/4" 19	88,9	15,7	25,4	66,5
1" 25	50,8	22,1	50,5	38,1
1 1/2" 38	69,9	34,8	50,5	57,2
2" 51	88,9	47,5	64,0	76,2
2 1/2" 63	108,0	60,2	77,5	95,3
3" 76	127,0	72,9	91,0	114,3
4" 101	168,3	97,4	119,0	152,4

ART. 207 2KMP


Curva 45° AISI 316L con clamp



DN	A	C	D	R
1" 25	28,6	22,1	50,5	38,1
1 1/2" 38	36,5	34,8	50,5	57,2
2" 51	44,5	47,5	64,0	76,2
2 1/2" 63	52,4	60,2	77,5	95,3
3" 76	60,3	72,9	91,0	114,3
4" 101	79,4	97,4	119,0	152,4

ART. 333 3CMP


Curva 180° AISI 316L con clamp




DN	B	A
1" 25	87,7	74,0
1 1/2" 38	102,7	105,0
2" 51	112,7	148,0
2 1/2" 63	127,7	160,0
3" 76	142,7	167,0
4" 101	165,8	220,0

ART. 206/A L2CM


Curva 90° AISI 316L con un terminale clamp


ART. 207/A L2KM

Curva 45° AISI 316L con un terminale clamp


ART. 212/B L2S


Curva 90° AISI 316L a saldare conforme BS 4825



DN	A	C	D	R
1/2" 12	76,2	9,4	12,7	44,4
3/4" 19	76,2	15,7	19,0	66,5
1" 25	52,4	22,1	25,4	38,1
1 1/2" 38	74,6	34,8	38,1	57,2
2" 51	103,2	47,5	50,8	76,2
2 1/2" 63	131,8	60,2	63,5	95,3
3" 76	160,3	72,9	76,2	114,3
4" 101	211,1	97,4	101,6	152,4

ART. 213 L2KS


Curva 45° AISI 316L a saldare



DN	A	C	D	R
1" 25	30,2	22,1	25,4	38,1
1 1/2" 38	41,3	34,8	38,1	57,2
2" 51	58,7	47,5	50,8	76,2
2 1/2" 63	76,2	60,2	63,5	95,3
3" 76	93,7	72,9	76,2	114,3
4" 101	122,3	97,4	101,6	152,4

ART. 330L


Curva 90° AISI 316L R3 a saldare



DN	A	D
1" 25	125,0	25,4
1 1/2" 38	132,0	38,1
2" 51	200,0	50,8
2 1/2" 63	230,0	63,5
3" 76	278,0	76,2

ART. 330W


Curva 180° AISI 316L R1,5 a saldare




DN	A	B
1" 25	74,0	74,0
1 1/2" 38	104,0	105,0
2" 51	151,0	148,0
2 1/2" 63	180,0	160,0
3" 76	194,0	167,0
4" 101	220,0	220,0

ART. 208 7MP

Tee AISI 316L con clamp




DN	A	B	C	D
1/2" 12	66,6	133,2	9,4	25,0
3/4" 19	66,6	133,2	15,7	25,0
1" 25	60,3	120,6	22,1	50,5
1 1/2" 38	69,9	139,8	34,8	50,5
2" 51	88,9	177,8	47,5	64,0
2 1/2" 63	88,9	177,8	60,2	77,5
3" 76	95,3	190,6	72,9	91,0
4" 101	114,3	228,6	97,4	119,0

ART. 209 9MP Croce AISI 316L con clamp


DN	A	B	C	D
1/2" 12	66,6	133,2	9,4	25,0
3/4" 19	66,6	133,2	15,7	25,0
1" 25	60,3	120,6	22,1	50,5
1 1/2" 38	69,9	139,8	34,8	50,5
2" 51	88,9	177,8	47,5	64,0
2 1/2" 63	88,9	177,8	60,2	77,5
3" 76	95,3	190,6	72,9	91,0
4" 101	114,3	228,6	97,4	119,0

ART. 208/B

Tee AISI 316L con clamp e derivazione centrale ridotta.




★ Articoli soggetti a quantitativi minimi

RACCORDI "TRI - CLAMP" (MISURE A POLLICI W.)

ART. 214 L7WWW


Tee AISI 316L a saldare



DN	D	B	L	Sp.
1/2"	12,7	76,2	38,1	1,65
3/4"	19,05	95,2	47,6	1,65
1"	25,4	95,2	47,6	1,65
1 1/2"	38,1	114,4	57,2	1,65
2"	50,8	152,4	76,2	1,65
2 1/2"	63,5	152,4	76,2	1,65
3"	76,2	165,2	82,6	1,65
4"	101,6	196,8	98,4	2,11


Art. 237 L7RWWW

Tee ridotto AISI 316L a saldare




Art. 215 L9WWW

Croce a saldare AISI 316L



ART. 210 31-14MP


Riduzione concentrica AISI 316L con clamp



DN	A	B	C
3/4"-1/2" 19/12	25,4	25,4	50,8
1"-3/4" 25/19	50,5	25,4	50,8
1 1/2"-1" 38/25	50,5	50,5	92,4
2"-1 1/2" 51/38	64,0	50,5	92,4
2 1/2"-2" 63/51	77,5	64,0	92,4
3"-2" 76/51	91,0	64,0	92,4
3"-2 1/2" 76/63	91,0	77,5	92,4
4"-3" 101/76	119,0	91,0	95,5

ART. 216 T13

Riduzione concentrica AISI 316L a saldare




DN	A	B	C
3/4"-1/2" 19/12	19,0	12,7	25,4
1"-3/4" 25/19	25,4	19,0	25,4
1 1/2"-1" 38/25	38,1	25,4	67,0
2"-1 1/2" 51/38	50,8	38,1	67,0
2 1/2"-2" 63/51	63,5	50,8	67,0
3"-2" 76/51	76,2	50,8	67,0
3"-2 1/2" 76/63	76,2	63,5	67,0
4"-3" 101/76	101,6	76,2	67,0

ULTERIORI MISURE A PAG. 252

ART. 211 32-14MP


Riduzione eccentrica AISI 316L con clamp



DN	A	B	C
3/4"-1/2" 19/12	25,4	25,4	50,8
1"-3/4" 25/19	50,5	25,4	50,8
1 1/2"-1" 38/25	50,5	50,5	92,4
2"-1 1/2" 51/38	64,0	50,5	92,4
2 1/2"-2" 63/51	77,5	64,0	92,4
3"-2" 76/51	91,0	64,0	92,4
3"-2 1/2" 76/63	91,0	77,5	92,4
4"-3" 101/76	119,0	91,0	95,5

ART. 217 T14

Riduzione eccentrica AISI 316L a saldare



DN	A	B	C
3/4"-1/2" 19/12	19,0	12,7	25,4
1"-3/4" 25/19	25,4	19,0	25,4
1 1/2"-1" 38/25	38,1	25,4	67,0
2"-1 1/2" 51/38	50,8	38,1	67,0
2 1/2"-2" 63/51	63,5	50,8	67,0
3"-2" 76/51	76,2	50,8	67,0
3"-2 1/2" 76/63	76,2	63,5	67,0
4"-3" 101/76	101,6	76,2	67,0




A RICHIESTA:



Riduzioni concentriche ed eccentriche con lunghezze secondo "Sanitary Standard 63-03 A"

Tubo saldato AISI 304 - 316 in versione alimentare: scordonato, lucido esterno e satinato interno. Rugosità 0,8 micron

Barre mt. 6 cad.




Art. 230

Tubo senza saldatura conforme a ASTM A270-02 ASME BPE Aisi 316L
Finitura interna rugosità $\leq 0,4 \mu$ -
Finitura esterna lucida a specchio rugosità $\leq 0,4 \mu$



Barre mt. 6,10 cad.



VALVOLE A MEMBRANA

- ATTACCHI CLAMP DA 1/2" A 2"
- COSTRUITE IN AISI 316L
- RUGOSITA' INTERNA 0,4 MICRON CERTIFICATA
- COMANDI MANUALI E PNEUMATICI IN ACCIAIO INOX
- PROFILO AUTODRENANTE



Articoli soggetti a quantitativi minimi di fornitura

